

**Aplicaciones:**

Tiendas de autoservicio, librerías, oficinas, centros de recreación, escuelas.

# PAB/PAC – PrismGlo Compacta

**Iluminación general**

**Ópticas prismáticas suspendidas que proveen iluminación hacia arriba para un ambiente totalmente iluminado**

Cómo armar el número de catálogo de PrismGlo Compacta:

**Ejemplo: PAC 10DMH 62 J 1 EM**  
**1 2 3 4 5 6**



**Características**

**Cápsula:** Fabricado con un tratamiento superficial previo y un acabado en pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada para una mayor resistencia a la corrosión.

**Balastro:** Disponible con balastro remoto o integrado, auto-regulado de alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para dar la emisión lumínica completa de la lámpara con menor consumo de energía.

**Óptica:** Cinco diferentes formas de refractores de cristal de borosilicato prismático proveen una óptima visibilidad con baja brillantez, para numerosas aplicaciones. Resistentes a la atracción estática de suciedad, altas temperaturas y luz ultravioleta.

**Instalación:** La variedad de métodos de montaje, hacen la instalación rápida, fácil y económica.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	PAB PAC	PrismGlo Compacta ( Balastro Remoto) PrismGlo Compacta (Balastro Integrado)
2. Potencia	70DHP 10DHP 150HP 70DMH 10DMH 175MH N21 150IN	70W Sodio alta presión <sup>1</sup> 100W Sodio alta presión <sup>1</sup> 150W Sodio alta presión <sup>1</sup> 70W Aditivos metálicos <sup>1</sup> 100W Aditivos metálicos <sup>1</sup> 175W Aditivos metálicos <sup>2</sup> 1 Lámpara fluorescente compacta 26W 4-pines <sup>3</sup> 1 Lámpara 150W Incandescente <sup>3</sup>
3. Tensión de operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T 6V	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127, 220, 254, 277V 60Hz <sup>4</sup> 440/480V 60Hz <sup>4</sup>
4. Óptica	J A D E M	Athena® PrismGlo 45% arriba, 55% abajo Aurora® PrismGlo 40% arriba, 60% abajo Delphic® PrismGlo 45% arriba, 55% abajo Electra® PrismGlo 45% arriba, 55% abajo Mentor® PrismGlo 40% arriba, 60% abajo
5. Largo de niple	1 2 X	Niple estándar 127mm (5") Niple colgador 381mm (15") Longitud especial en incrementos de 25mm (1") solamente
6. Opciones y accesorios	EM PF121	Sistema auxiliar de iluminación (incluye lámpara de tungsteno-halógeno) Gancho de seguridad

- Notas:** 1 Base media  
 2 Base mogul  
 3 Sólo para serie PAB (balastro remoto)  
 4 Consulte disponibilidad según potencia de lámpara  
 5 Color estándar blanco  
 6 Para disponibilidad con tecnología cosmopolis consulte al fabricante

Peso máximo 14 kg.

**Longitud máxima entre lámpara y balastro según potencia**

Potencia	Tipo de lámpara	Longitud del cable
50-150W	MH	1.2 mts
175W	MH	1.9 mts
70-150W	VS	4.2 mts
26W	LFC	1.3 mts

**ÓPTICAS**

